


CCMT 09T308, Tipo: IC807**Dados do pedido**

Número do pedido	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 245 m/min
Série	ISOTURN
Tipo	IC807
Quebra-aperas	M3P
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P

Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Designação do fabricante	CCMT 09T308-M3P IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar