


CCMT 09T304, Tipo: IC807**Dados do pedido**

Número do pedido	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,1 - 2 mm
Tipo	IC807
Avanço f	0,06 - 0,25 mm/U
Série	ISOTURN
Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	F3P

Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 245 m/min
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Designação do fabricante	CCMT 09T304-F3P IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear