

DCMT 11T302, Tipo: IC807**Dados do pedido**

Número do pedido	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	IC807
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Aplicação principal	P
Série	ISOTURN
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	F3P
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,15 - 2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 245 m/min
Número de trocas/cortes	2
Designação do fabricante	DCMT 11T302-F3P IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para toronar

