

**VCMT 160404, Tipo: IC807****Dados do pedido**

Número do pedido	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Classe de artigo	26B

**Descrição****Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Tipo	IC807
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 80 m/min
Avanço $f$	0,07 - 0,25 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	M3M
Aplicação principal	M

Número de trocas/cortes	2
Série	ISOTURN
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte $a_p$	1 - 2,5 mm
Designação do fabricante	VCMT 160404-M3M IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar