

Broca espiral MDI, sem revestimento, Ø DC h7: 4,8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	122250 4,8
GTIN	4045197041630
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:****Semelhante a DIN 338.**

Com o mesmo Ø nominal e de eixo.

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,08 mm/U
Ø nominal D _c	4,8 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento dos canais de aparas L _c	52 mm
Tolerância da haste	h7
Tolerância de Ø nominal	h7
Ø haste D _s	4,8 mm
Comprimento total L	86 mm
Norma	DIN 338
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	44,8 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Tipo	N

Ângulo da ponta	118 grau
Ângulo espiral	30 grau
Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		