

**Braçadeira cêntrica, neutra, Largura do mordente A: 80mm****Dados do pedido**

Número do pedido	360133 80
GTIN	4045197801296
Classe de artigo	310

**Descrição****Modelo:**

Torno autocentrante para uma utilização flexível.

- **Confiabilidade funcional absoluta através do encapsulamento.**
- **Elevada precisão de repetição 0,02 mm.**
- **Ajuste de centro variável  $\pm 0,02$  mm.**
- **Superfícies funcionais endurecidas.**
- **Mais forte feito de aço para ferramentas, proteção de superfície por nitretação de curta duração.**

**Vantagem:**

Utilização multifuncional.

- **Flexível e leve.**

**Utilização:**

Ideal para processamento de 5 lados, perfeito para fixação de peças em bruto.

**Indicado para:**

Diretamente na mesa da máquina, palete intercambiável ou consola tripla n.º 360156.

**Material fornecido:**

Inclui insertos de chave de caixa n.º 642700 tam. E12.

Inclui 2 garras de aperto.

**Acessórios especiais:**

Variantes de mordente de aperto n.º 360135 – 360151.

**Descrição técnica**

Força de fixação até máximo	17 kN
Largura	80 mm
Curso	22 mm
Largura do mordente A	80 mm
Altura	50,2 mm
Comprimento	110 mm
Binário	40 Nm
Peso	2,5 kg
adequado para o código de cor	ZC 80
Tipo de produto	torno

## Acessórios

Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360143 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360135 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360138 80
Par de maxilas prismáticas para tipo 80	360148 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360136 80
Par de maxilas de topo macio para tipo 80	360145 80
Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360142 80
Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360140 80
Par de mordentes superiores HM para tipo 80	360137 80
Par de maxilas superiores com pinças para tipo 80	360141 80