



Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C, IC1010, Largura de incisão w/raio do canto R: 3,05/0,2



Dados do pedido

Número do pedido	273626 3,05/0,2
GTIN	7291075212983
Classe de artigo	26A

Descrição

Versão:

Quebra-aparas com chanfro de proteção acentuado. Escolha ideal para ISO-P. Avanços médios a elevados.

Utilização:

Para recorte e punção.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 273610 – 273614.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3,05 mm
Raio do canto R	0,2 mm
Avanço f	0,1 - 0,25 mm/U
Tolerância da largura de incisão w	0,04 mm

Ficha de dados

Série	TANGGRIP-PL
Designação do fabricante	TAG N3C IC1010
Número de trocas/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	C
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 180 m/min
Tipo	IC1010
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração