



Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C, IC5400, Largura de incisão w/raio do canto R: 2/0,2



Dados do pedido

Número do pedido	273630 2/0,2
GTIN	7291075213546
Classe de artigo	26A

Descrição

Versão:

Quebra-aparas com chanfro de proteção acentuado. Escolha ideal para ISO-P. Avanços médios a elevados.

Utilização:

Para recorte e punção.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 273610 – 273614.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Largura de incisão w	2 mm
Raio do canto R	0,2 mm
Tolerância da largura de incisão w	0,04 mm

Ficha de dados

Avanço f	0,1 - 0,16 mm/U
Série	TANGGRIP-PL
Designação do fabricante	TAG N2C IC5400
Número de trocas/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	C
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 180 m/min
Tipo	IC5400
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração