




Insertos de corte HELIGRIP, IC808, Largura de incisão w/raio do canto R: 6/0,8



Dados do pedido

Número do pedido	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Classe de artigo	26C

Descrição

Versão:

Formação e controlo otimizado das aparas.

Utilização:

Para ranhuração axial e radial, recorte e punção, incisão axial e processamento interior. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicação de incisão axial compatível apenas com o suporte HFHR).

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 273766 – 273768.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Largura de incisão w	6 mm
Raio do canto R	0,8 mm
Avanço f abertura de canais	0,13 - 0,25 mm/U
Tolerância da largura de incisão w	0,05 mm
Avanço f torneamento	0,24 - 0,42 mm/U
INSL	19 mm

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	1 - 3,6 mm
Série	HELI-GRIP
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,6 mm
Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	1 mm
Designação do fabricante	GRIP 6008T IC808
Número de trocas/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	UNI
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	T
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 180 m/min
Tipo	IC808
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem