




Barra de mandrilar MINCUT, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/8mm



Dados do pedido

Número do pedido	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Classe de artigo	26l

Descrição

Modelo:

- Carbide insert screwed on to the end face, positive force transmission due to end face serrations.
- Insert change is very easy to perform.

Utilização:

Para ranhuragem axial e torneamento por penetração na faixa de diâmetro de 8 mm – 17 mm.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 270422 – 270429.

Descrição técnica

Ø haste D_s	12 mm
Série	MINCUT
Comprimento total L	102,5 mm
Desvio central L_3	7,4 mm
Tamanho da placa	8 mm
Comprimento da cabeça l_2	12,5 mm
largura radial f_2	5,5 mm
Largura funcional f_1	1,4 mm
Ø de refrigeração d_s	5 mm
Raio R	3,8 mm
Designação do fabricante	MIFHR 12C-8

Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar