




## Barra de mandrilar MINCUT, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/10mm



### Dados do pedido

Número do pedido	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Classe de artigo	26l

### Descrição

#### Modelo:

- Carbide insert screwed on to the end face, positive force transmission due to end face serrations.
- Insert change is very easy to perform.

#### Utilização:

Para ranhuração axial e torneamento por penetração na faixa de diâmetro de 8 mm – 17 mm.

#### Indicado para:

Insertos de corte n.º 270422 – 270429.

### Descrição técnica

Ø haste $D_s$	16 mm
Desvio central $L_3$	11,2 mm
Tamanho da placa	10 mm
Série	MINCUT
Comprimento total L	90 mm
Comprimento da cabeça $l_2$	17,2 mm
Largura funcional $f_1$	2,4 mm
largura radial $f_2$	7,5 mm
Ø de refrigeração $d_5$	6 mm
Raio R	4,6 mm

Designação do fabricante	MIFHR 16C-10
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar