

Fresa de disco com encosto Largura $a_p = 16$ mm, $\varnothing D: 80$ mm**Dados do pedido**

Número do pedido	218569 80
GTIN	4045197530684
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresas de disco em aço especial robusto para redução das vibrações.

Utilização:

Para fresagem de ranhuras e chavetas. Pode ser usada em bases de ranhura planas e não planas.

Peça sobresselente:

N.º 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Atenção:

Para obter uma base de ranhura plana, utilizar pastilhas de corte reversíveis neutras, esquerdas e direitas, sendo que a pastilha neutra deve ser montada na fila central de assentos de pastilha.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. IP15. Fresas de disco até $\varnothing D = 200$ mm disponíveis.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SNHX
número de lâminas efetivo Z_{ef} .	2

Ø das lâminas D_c	80 mm
Ø do colar d_1	40 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento do colar L_1	15 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	50 mm
profundidade máxima de corte $a_{e\ máx.}$	20 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	não
Substituição da ferramenta	PowerCard
Código ISO da pastilha de corte reversível	SN.. 1207
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219983
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219984
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2