

Garant**Macho de roscar para máquina para insertos de rosca de arame GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M5****Dados do pedido**

Número do pedido	133560 EG-M5
GTIN	4062406208288
Classe de artigo	11I

Descrição**Versão:**

Broca de roscar conforme **DIN 40435 (semelhante a DIN 371/DIN 376)**.

Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espectro de materiais com uma elevada segurança processual.

- **Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.**
- **Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.**
- **Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.**

Utilização:

Para a produção de rosca de alojamento EG de acordo com as roscas ISO métricas **DIN 8140** para **insertos de arame roscados STI** (Screw Thread Insert).

Nota:

Ter em atenção o Ø de pré-perfuração do furo de núcleo (ver tabela)!

Descrição técnica

Profundidade de rosca	15 mm
Número de arestas de corte Z	3
Quadrado da haste □	4,9 mm
Comprimento total L	80 mm
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 40435
Passo de rosca	0,8 mm

Ficha de dados

Ø haste D _s	6 mm
Tamanho da rosca	M5
Classe de tolerância	6HX mod.
Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	5 mm
#Ø do furo roscado	5,25 mm
Revestimento	AlTiX
Tipo de rosca	EG-M
Ângulo do flanco	60 grau
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	verde
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		

Ficha de dados

Aço < 1400 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Uni	adequado
Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado