


CCMT 09T302, Tipo: IC807**Dados do pedido**

Número do pedido	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	ISOTURN
Quebra-aparas	F3P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,2 mm
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Profundidade de corte a_p	0,1 - 2 mm
Condição de corte	contínuo

Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 245 m/min
Tipo	IC807
Avanço f	0,06 - 0,25 mm/U
Designação do fabricante	CCMT 09T302-F3P IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear