

Garant**Fresa de canto Softcut® com haste Weldon, para pastilhas de corte reversíveis AP..****Dados do pedido**

Número do pedido	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Classe de artigo	210

Descrição**Versão:**

Fresas de canto de precisão de passo irregular para um funcionamento suave, máxima precisão e potência de corte. **Nova geração** de fresas de canto de pastilhas reversíveis de alto desempenho **com geometria com força de corte reduzida para utilização em MTC em condições instáveis** ou **para fusos com baixa potência de acionamento.**

Utilização:

Para fresagem de cantos com grandes profundidades, mesmo em material sólido. Uso universal em todos os materiais de aço, bem como em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,45** com lâmina n.º **674252 tam. 6IP**. Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio de 2 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Não usar para rampas e imersão circular!

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\max\#}$	22,5 mm
Ø das lâminas D_c	16 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Projeção L_1	32 mm

Ficha de dados

número de lâminas efetivo $Z_{ef.}$	2
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 0602..
Comprimento total $L_{tot.}$	80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Série	Softcut®
Número de pastilhas de corte reversíveis	8
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215622-16/2>