

Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 20,5mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 231640 20,5 |
| GTIN | 4045197604507 |
| Classe de artigo | 21M |

Descrição**Modelo:**

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Precisão de concentricidade no estado montado $\leq 20 \mu\text{m}$. Para furos até precisão IT9.

Instrução:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base $5 \times D$.

Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descrição técnica

| | |
|--|-------------|
| Avanço f em aço $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,32 mm/U |
| para elemento de base do tamanho | 20 mm |
| Ø D | 20,5 mm |
| Série | HiPer-Drill |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Ângulo da ponta | 135 grau |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | HB7530 |
| Óleo de corte | HM |
| Seminorma | sim |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Tipo de produto | Inserto de corte para furar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| TOOLOX 33 | adequado | | |
| TOOLOX 44 | adequado | | |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |

Acessórios

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Parafuso Torx Plus® Acionamento 9IP | 231999 9IP |
|-------------------------------------|------------|