

Garant**Aparelho de ajuste prévio, Tipo: VGBASIC****Dados do pedido**

Número do pedido	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Classe de artigo	31E

Descrição**Modelo:**

- **Ecrã tátil de 10 polegadas com sistema operativo Windows 10.**
- **Foco na operação intuitiva e extremamente simples.**
- **Ajuste fino de ambos os eixos (X/Z).**
- **Cone preciso do rolamento de agulhas SK 50.**
- **Ligação de ar comprimido mín. 5 bar.**
- **Câmara digital com ampliação de 17x.**
- **Erros de concentricidade ou planicidade do fuso máx. 5 µm.**

Utilização:

Para medir e pré-configurar as ferramentas na máquina/ ilha de produção.

Material fornecido:

Cone de rolamento de agulhas SK 50, software de medição em todos os principais idiomas estrangeiros e mangueira de ar comprimido espiral de 3 metros, incluindo pino de acoplamento de 1/4 polegada.

Acessórios especiais:

- **Armário inferior n.º 354767.**
- **Reduções n.º 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Impressora de etiquetas n.º 085505 tam. LW550.**
- **Etiquetas n.º 085565.**
- **Mandril de calibração n.º 355105 tam. 90 (na utilização de ferramentas SK 50).**
- **Bloqueio de fuso n.º 355102 tam. 1.**
- **Produto de limpeza de ponta n.º 354788.**

· Cobertura n.º 354789 tam. 1.

Descrição técnica

Profundidade	260 mm
Largura da base	580 mm
Altura	710 mm
Carga do fuso	50 kg
Faixa de medição Z	400 mm
Peso	40 kg
Faixa de medição X	400 mm
Ajuste rápido	pneumático
Método de medição	Ecrã tátil de 10 polegadas para processamento de imagem
Controlo da medição	Eletrónica de medição para PC
Largura total	975 mm
Alojamento de base	SK 50
Ligação	100-230 V / 50-60 Hz
Precisão de medição	0,01 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Série	VG Basic
Tipo de produto	Dispositivo de ajuste