

**Fresa de canto 90° curto, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

**Descrição técnica**

Comprimento total $L_{tot}$	100 mm
Ø das lâminas $D_c$	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Ø da haste $D_s$ h6	25 mm
Projeção $L_1$	44 mm
Número de arestas de corte Z	2
Modelo da haste	Haste Weldon

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812