

**Fresa de canto 90° comprido, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.  
Sem refrigeração interna.

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Projeção $L_1$	50 mm
Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
Comprimento total $L_{tot}$	250 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	não

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP