

Alojamento MDI configurável, para Ø de cabeça de corte D: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	212000 25
GTIN	4045197659255
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Haste retificada no comprimento total em h6 – para corte individual em comprimento e exposição.

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

A haste pode ser retificada para $\varnothing d_{1,\text{mín}}$.

Descrição técnica

para Ø de cabeça de corte D	25 mm
Comprimento útil L_1	45,8 mm
Ø da haste D_s h6	25 mm
Ø exterior mínimo exposto d_1	24,8 mm
binário de aperto recomendado	35 Nm
Comprimento total L	198 mm
Série	TopCut
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca