


**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T304, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,8 - 5 mm
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
#Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T304
Quebra-aparas	PM
Revestimento	TiCN
Aplicação principal	P
Tipo	HBT020

Ficha de dados

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear