

**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
#Raio do canto	0,4 mm
Material de corte	HM
Tipo	HBT130
Revestimento	TiCN
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Aplicação principal	M

Ficha de dados

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,15 - 0,45 mm/U
Quebra-aparas	MF
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear