

APKX 16..24 PDER, HB7635, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	215756 INOX
GTIN	4045197411082
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx}} = 7 \text{ mm}$.

Descrição técnica

suportes adequados	AP..1604
Tipo	INOX
Avanço f_z por dente	0,15 mm
Raio do canto	2,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APKX 16..24 PDER
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	5,76 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		