


**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Quebra-aparas	RP
Avanço f	0,2 - 0,6 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	1,8 - 6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Revestimento	TiCN
Tipo	HBT020

Ficha de dados

Material de corte	HM
#Raio do canto	1,2 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear