



Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 070204, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HBT130
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 200 m/min
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Revestimento	TiCN
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U

Ficha de dados

Quebra-aparas	MM
Profundidade de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear