


**Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 070204, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Quebra-aparas	PM
Tipo	HBT020
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Número de trocas/cortes	2

Ficha de dados

Material de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear