


Pastilha de corte reversível por torneamento SCMT 09T304, para processamento médio, Tipo: HBT020



Dados do pedido

Número do pedido	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Revestimento	TiCN
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U
Tipo	HBT020
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Quebra-aperas	PM

Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear