

Pastilha de corte reversível por torneamento VCMT 160404, para acabamento, Tipo: HBT130



Dados do pedido

Número do pedido	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	MF
Aplicação principal	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160404
Revestimento	TiCN
Tipo	HBT130
Profundidade de corte a_p	0,1 - 1 mm
Óleo de corte	HM

Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar