



Pastilha de corte reversível por torneamento VCMT 160408, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Classe de artigo	22D

Descrição técnica

Revestimento	TiCN
Quebra-aparas	PM
Tipo	HBT020
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 280 m/min
Número de trocas/cortes	2
Aplicação principal	P
Avanço f	0,12 - 0,3 mm/U

Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408
#Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar