

## Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 42/6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Modelo:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.

- **Alta precisão de planeza e concentricidade.**
- **Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.**

#### Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.  
 $a_{p\text{máx}} = 2 \text{ mm}$ .

### Descrição técnica

Ø das lâminas $D_c$	42 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	RD..1003
Ø $D_3$	32 mm

Número de arestas de corte Z	6
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\min.}$	74 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\max.}$	82 mm
Fresas circulares de perfuração $a_p$	2 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\max.}$	29,45 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\max.}$	1,36 grau
Ângulo de ajuste $\kappa$	15 - 30 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Fresa adequada para forma de placa	redondo
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219804
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP