




Fresa de canto 90° 5720VZ16, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	220803 50/3
GTIN	4059782502109
Classe de artigo	28R

Descrição

Modelo:

Os corpos das fresas com haste cilíndrica estão equilibrados com $G = 6,3$ a 30000 rpm. As fresas de encaixe e as fresas de interface modular devem ser equilibradas juntamente com o alojamento antes do processamento de alta velocidade. A construção permite o alojamento de todas as pastilhas reversíveis de raio até $r_e = 6,0$ mm sem modificação do suporte e sem correção do comprimento.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
Comprimento total L_{tot}	45 mm
Pastilha de corte reversível adequada	ZD.. 16M5
Parafuso para pastilha reversível	229900 (TP20; 6,0 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\max}\#$	16 mm

Número de arestas de corte Z	3
Fresas circulares de perfuração a_p	4 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{m\acute{a}x.}$	3,53 grau
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{a}x.}$	98 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	40,5 mm
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{i}n.}$	84 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229900
-----------------	--------