

**Fresa de canto 90°, Haste Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Desempenho de corte muito elevado devido à utilização de 2 ou 3 arestas de corte por revolução.

**Utilização:**

Para fresagem cilíndrica e rebordamento.

**Instrução:**

**Não usar para rampas e imersão circular!**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003
Comprimento total $L_{tot}$	110 mm
Ø da haste $D_s$ h6	25 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\max}$ #	28 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção $L_1$	52 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	2
Ø das lâminas $D_c$	25 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	Haste Weldon

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814