

**Garant**

**Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 080308, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"**



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 268427 HBZ120 |
| GTIN             | 4062406273972 |
| Classe de artigo | 21K           |

### Descrição técnica

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,4 - 2 mm     |
| Condição de corte                             | contínuo       |
| Tipo                                          | HBZ120         |
| Número de trocas/cortes                       | 2              |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | ZCMX 080308    |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 90 - 200 m/min |
| Revestimento                                  | PVD            |
| Aplicação principal                           | M              |
| Material de corte                             | HM             |
| #Raio do canto                                | 0,8 mm         |
| Avanço $f$ perfuração                         | 0,03 - 0,12 mm |

## Ficha de dados

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Avanço f torneamento                         | 0,1 - 0,3 mm                              |
| indicado para Ø de ferramenta D <sub>c</sub> | 16 mm                                     |
| Tipo de produto                              | Pastilha de corte reversível para tornear |