

**CC.T 060204, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 450 m/min
Avanço $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	HQ
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar