



Disco abrasivo cilíndrico externo de precisão D×P×A (mm), 400×40×127, Tipo: A80



Dados do pedido

Número do pedido	594345 A80
GTIN	9003176201180
Classe de artigo	53Y

Descrição

Modelo:

Discos abrasivos de retificação cilíndrica externa de alto desempenho com aglomerado cerâmico. A estrutura do disco abrasivo com ótima coordenação do volume de grão e de aglomerado, resistência de aglomerado e processo de fabrico caracteriza-se por:

- **Alta eficiência de corte e tempos de retificação reduzidos com baixo desgaste.**
- **Baixa carga térmica, abrasão sem aquecer.**
- **Prevenção de tempos de inatividade por meio de longos ciclos de retificação.**

Corindo nobre para uso **universal**.

Utilização:

- **Uso universal em método de retificação cilíndrica externa (retificação longitudinal, retificação de punção reta/inclinada).**
- **No fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas em todas retificadoras disponíveis no mercado (por exemplo, Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.**

Especificação:

89A 802J5 AV217

Instrução:

Também adequado para retificação plana.

Descrição técnica

Método de retificação	Cilíndrico externo
Abrasivo	Corindo nobre
Abreviatura abrasivo	A
Especificação	89A 80J5 AV217
Forma	1
Ø do disco D	400 mm
Largura do disco T	40 mm
Atributo do nome do produto	400×40×127
Ø do furo H	127 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo cilíndrico externo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		