

DNMG 150608, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Quebra-aperas	PS
Condição de corte	contínuo
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar