

CC.T 09T302, Tipo: CB7010**Dados do pedido**

Número do pedido	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 240 m/min
Aplicação secundária	M
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	70 - 180 m/min
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	SM
Tipo	CB7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar