

VNMG 160404, Tipo: SW05**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 251752 SW05 |
| GTIN | 4960664629923 |
| Classe de artigo | 25E |

Descrição técnica

| | |
|---|-----------------|
| Quebra-aparas | MQ |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 50 - 140 m/min |
| Profundidade de corte a_p | 0,2 - 1 mm |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Aplicação principal | Ti |
| Condição de corte | contínuo |
| Avanço f | 0,05 - 0,3 mm/U |
| Tipo | SW05 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 |
| Número de trocas/cortes | 4 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar