

**Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para processamento médio, Tipo: CA4515****Dados do pedido**

Número do pedido	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,75 - 3 mm
#Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,05 - 0,7 mm/U
Aplicação principal	K
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 360 m/min
Quebra-aperas	DST
Tipo	CA4515
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar