

CCMT 09T302, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aperas	GK
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear