



## Dados do pedido

Número do pedido	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 450 m/min
Quebra-aparas	GK
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar