



Dados do pedido

Número do pedido	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Quebra-aperas	GK
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicação principal	M
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar