

VNMG 160408, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,75 - 2,5 mm
Quebra-aperas	MS
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Aplicação principal	M
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar