


**CC.T 09T304, Tipo: KW10****Dados do pedido**

Número do pedido	260196 KW10
GTIN	4960664359745
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	AH
Aplicação principal	N
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	30 - 300 m/min
Tipo	KW10
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar