

**SNMG 120404, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	PQ
Avanço $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Tipo	CA510
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	180 - 590 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar