

WNMG 080408, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	SM
Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar