

WNMG 060404, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 252062 HB7020 |
| GTIN | 4045197699602 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Quebra-aperas | SM |
| Avanço f | 0,2 - 0,5 mm/U |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 120 - 350 m/min |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Aplicação principal | P |
| Profundidade de corte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Tipo | HB7020 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060404 |
| Número de trocas/cortes | 6 |

| | |
|-----------------|--|
| Tolerância | M |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |