

SNMG 120404, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	SM
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar