

**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 120404, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,8 - 4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	MS
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA6525
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404

Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear