

**SNMG 120408, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	SM
Tipo	HB7020
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar